


Ensembles complets de fixations pour lavabos, urinoirs et installations sanitaires



Urinoirs



Lavabos

MATÉRIAUX

- Béton
- Plaques de carton-plâtre et de fibro-plâtre
- Brique à perforations verticales
- Parpaing creux en béton léger
- Hourdis céramique et béton
- Brique silico-calcaire creuse
- Brique silico-calcaire pleine
- Pierre naturelle
- Béton cellulaire
- Panneaux d'agglomérés
- Carreau de plâtre plein
- Bloc plein en béton léger
- Brique pleine
- Support creux (WDI avec tamis)

CARACTÉRISTIQUES



AVANTAGES


- Des ensembles de fixations complets permettent un montage simple et rapide.
- La cheville universelle UX peut être utilisée dans tous les matériaux pleins, creux et en panneaux, ce qui offre une flexibilité élevée.
- Les écrous à embases et douilles avec collerettes en nylon renforcé résistent au vieillissement et aux agents chimiques et garantissent une fixation durable et qui n'endommage pas la céramique.
- La finition chromée haute qualité des capuchons assure une fixation durable et esthétique.

POUR FIXER :

- Lavabos
- Urinoirs
- WC suspendus
- Chauffe-eau
- Chauffe-eau à gaz
- Réservoirs de chasses d'eau

FONCTIONNEMENT

- La cheville UX sans collerette convient pour le montage traversant.
- Lors du vissage, la UX s'expande dans les matériaux pleins et forme un noeud dans les matériaux creux.
- La capacité de charge maximale est atteinte uniquement si la vis est vissée de façon à ce que le méplat soit plaqué sur le bord de la cheville.
- Les carrelages et plâtres sont considérés comme des couches non portantes.
- La WDI M 10 est composée d'un ensemble de fixations comprenant des tamis, tiges filetées et écrous nylon et s'utilisant avec les cartouches de résines.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



WD
Fixation de lavabos et
WC suspendus

Type	Art. N°	1 sachet contient [pièces]	boîte de [sachets]
WD 8 x 90	80659	2 chevilles UX 10, 2 goujons M 8 x 90 électrozingués, 2 écrous à collerette BU M 8, Instructions d'installation	50
WD 8 x 110	80659	2 chevilles UX 10, 2 goujons M 8 x 110 électrozingués, 2 écrous à collerette BU M 10, Instructions d'installation	50
WD 10 x 100	26034	2 chevilles UX 14, 2 goujons M 10 x 100 électrozingués, 2 écrous à collerette BU M 10, Instructions d'installation	50
WD 10 x 120	80655	2 chevilles UX 14, 2 goujons M 10 x 120 électrozingués, 2 écrous à collerette BU M 10, Instructions d'installation	50
WD 10 x 140	80656	2 chevilles UX 14, 2 goujons M 10 x 140 électrozingués, 2 écrous à collerette BU M 10, Instructions d'installation	50
WD 10 x 180	26027	2 chevilles UX 14, 2 goujons M 10 x 180 électrozingués, 2 écrous à collerette BU M 10, Instructions d'installation	25



WDE
Fixation de lavabos et
WC suspendus

Type	Art. N°	1 sachet contient [pièces]	boîte de [sachets]
WDE 8 x 90	27009	2 chevilles S 10, 2 goujons M 8 x 90 électrozingués, 2 rondelles excentrées à épaulement, 2 rondelles et écrous M8	20
WDE 8 x 110	27010	2 chevilles S 10, 2 goujons M 8 x 110 électrozingués, 2 rondelles excentrées à épaulement, 2 rondelles et écrous M8	20
WDE 10 x 100	27011	2 chevilles S 12, 2 goujons M 10 x 100 électrozingués, 2 rondelles excentrées à épaulement, 2 rondelles et écrous M10	20
WDE 10 x 120	27012	2 chevilles S 12, 2 goujons M 10 x 120 électrozingués, 2 rondelles excentrées à épaulement, 2 rondelles et écrous M10	20
WDE 10 x 140	27013	2 chevilles S 12, 2 goujons M 10 x 140 électrozingués, 2 rondelles excentrées à épaulement, 2 rondelles et écrous M10	20



WST
Fixation pour lavabos

Type	Art. N°	1 sachet contient [pièces]	boîte de [sachets]
WST 10 x 140	080660	2 chevilles UX 14, 2 goujons M 10 x 140 électrozingués, 2 écrous à collerette BDH M 10, instructions d'installation, 2 écrous à six pans M 10	50
WST 12 x 150	080661	2 chevilles UX 14, 2 goujons M 12 x 150 électrozingués, 2 écrous à six pans M 12 électrozingués, 2 manchons à collerette BDH M 12	50
WST 12 x 180	080662	2 chevilles UX 14, 2 goujons M 12 x 180 électrozingués, 2 écrous à six pans M 12 électrozingués, 2 manchons à collerette BDH M 12	50



UST 8 x 110
Fixation pour urinoirs



UST 10 x 120
Fixation pour urinoirs


Type	Art. N°	1 sachet contient [pièces]	boîte de [sachets]
UST 8 x 110	083578	2 chevilles S 10 R 70, 2 goujons M 8 x 110, 2 rondelles B 8, 4 DIN 125, 2 rondelles 8,4 x 20 x 1,5, 2 écrous borgnes FA 8, 2 capuchons chromés	50
UST 10 x 120	080668	2 chevilles UX 14, 2 goujons M 10 x 120, 2 écrous à collerette BU M 10, 2 capuchons AKM 10 CR	10

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



WDI M 10 - Fixation pour appareils sanitaires suspendus

Type	Art. N°	1 sachet contient [pièces]	boîte de [sachets]
WDI M 10	26035	2 tamis 16 x 85, 2 tiges filetées M 10 x 135, 2 écrous BU M 10 MH	10



ML 35
Consoles pour fixations de bacs à laver

Type	Art. N°	1 sachet contient [pièces]	boîte de [sachets]
ML 35	027203	2 équerres supérieures, 2 renforts filetés M12, 2 chevilles S 12 avec tirefonds et rondelles, 2 écrous M12 et rondelles, 2 chevilles SB 12/8	1
ML 35 JD	093229	2 équerres supérieures nervurées compatibles bacs DUO, 2 renforts filetés M12, 2 chevilles S 12 avec tirefonds et rondelles, 2 écrous M12 et rondelles, 2 chevilles SB 12/8	1

ACCESSOIRES



Écrou à embase **BUM**

Type	Art. N°	filetage Ø x longueur [mm]	surplat ○ SW [mm]	rondelle [mm]	pour	boîte de [sachets]
BU M 10 MH	060201	M 10	17	40	STST M10	25
BU M 12 MH	060204	M 12	19	40	STS M 12	25



Capuchon **AKM**

Type	Art.-No.	couleur	pour	boîte de [sachets]
AKM 10 W	080972	blanc	BU M10 MH	20
AKM 10 CR	080951	chromé	BU M10 MH	100
AKM 12 CR	080952	chromé	BU M12 MH	100



Cheville **UX 14**

Type	sans collerette Art. N°	foret [mm]	prof. de perçage mini [mm]	prof. d'ancrage effective [mm]	longueur de cheville [mm]	Ø de vis [mm]	boîte de [sachets]
UX 14 x 75	062757	14	95	75	75	10/12	20



Goujons **STS/STS-T**

Type	Art. N°	vis d _s x l _s [mm]	filetage bois [mm]	filatage métrique [mm]	boîte de [sachets]
STS 6 x 80	77714	6 x 80	Ø 6 x 25	M 6 x 20	100
STS-T 8 x 60	79781	8 x 60	Ø 7 x 30	M 8 x 20	100
STS-T 8 x 80	79782	8 x 80	Ø 7 x 40	M 8 x 30	100
STS-T 8 x 100	79783	8 x 100	Ø 7 x 40	M 8 x 40	100
STS-T 8 x 120	79784	8 x 120	Ø 7 x 50	M 8 x 50	100
STS-T 8 x 140	79785	8 x 140	Ø 7 x 50	M 8 x 50	50
STS-T 8 x 180	79786	8 x 180	Ø 7 x 50	M 8 x 50	50
STS-T 10 x 60	77689	10 x 60	Ø 9 x 30	M 10 x 18	100
STS-T 10 x 80	77707	10 x 80	Ø 9 x 40	M 10 x 30	100
STS-T 10 x 100	77708	10 x 100	Ø 9 x 60	M 10 x 30	100
STS-T 10 x 120	77709	10 x 120	Ø 9 x 60	M 10 x 50	100
STS-T 10 x 140	77711	10 x 140	Ø 9 x 60	M 10 x 50	100
STS-T 10 x 180	77712	10 x 180	Ø 9 x 60	M 10 x 50	50